



Електромагнитен разпределител VSNC-FKA-M32C-RD-G18-1C1-S

Номер на част: 8166612

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен Връзки сменени
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	25.5 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	400 l/min
Пневматична работна връзка	NAMUR схема на свързване
Работно напрежение	24 V DC
Работно налягане	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 бар...8 бар
Конструктивна структура	Бутален шибър с уплътнителен пръстен
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина пневматична пружина
Клас защита	IP65
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ръчно задействане	с фиксация
Вид управление	предуправляем
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Посока на потока	не е реверсивна
Припокриване	положително припокриване
b-стойност	0.3
C-стойност	2.1 l/sbar
Стандартен номинален дебит, рецикулация на отработен въздух 4->3	100 l/min
Време за превключване изкл.	50 msec
Време за превключване вкл.	50 msec
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 2,4 W
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на флуида	-20 °C...50 °C
Температура на околната среда	-20 °C...50 °C
Тегло на продукта	220 g
Електрическо присъединяване	Форма C
Начин на закрепване	с отвор
Връзка отвор за дишане	без улавяне
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	NAMUR схема на свързване
Пневматична връзка 3	G1/8
Пневматична връзка 4	NAMUR схема на свързване
Пневматична връзка 5	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на ръчното задействане	Подсилен с POLYAMID
Материал на буталото	Алуминиева ковка сплав
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема