


## Опора комплект DADP-SP-G9-16-F

Номер на част: 8173538

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Монтажно положение                                           | произволно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини |
| Категория чистота на помещението                             | Клас 6 съгласно ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Температура на околната среда                                | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Макс. упорна сила                                            | 200 Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Макс. въртящ момент на затягане                              | 1.4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Допуск за въртящ момент на затягане                          | ± 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тегло на продукта                                            | 36 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Начин на закрепване                                          | Директно закрепване чрез резба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал на упорите                                          | високолегирана стомана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал на винтовете                                        | Стомана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |