


Kruhový válec DSNU-S-8-60-P-A-MQ

Číslo dílu: 5205905

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	60 mm
Průměr pístu	8 mm
Závit na pístnici / pohybové tyči	M4
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Princip činnosti	dvočinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 5 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.03 J
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	22.6 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	30.2 N
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	6.3 g
Nárůst pohybuující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	1 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	20 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.4 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	Tvárná hliníková slitina, eloxovaná
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál trubky válce	silně legovaná nerezová ocel