

# Síťový modul CPX-FB23-24

Číslo dílu: 526176

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokol                                     | CC-Link                                                                                                           |
| Rozměry Š x D x V                            | (vč. řadového propojovacího bloku)<br>50 mm x 107 mm x 50 mm                                                      |
| Hmotnost výrobku                             | 115 g                                                                                                             |
| Okolní teplota                               | -5 °C...50 °C                                                                                                     |
| Skladovací teplota                           | -20 °C...70 °C                                                                                                    |
| Stupeň krytí                                 | IP65<br>IP67                                                                                                      |
| Třída odolnosti korozi KBK                   | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                                                               |
| Shoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                    |
| Materiál tělesa                              | zesílený PA<br>PC                                                                                                 |
| Indikace LED specifická pro výrobek          | M: upravit, parametrizace<br>PL: silové napájení<br>PS: napájení elektroniky, napájení čidel<br>SF: chyba systému |
| Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť | Error: chyba komunikace<br>RD: příjem dat<br>Run: stav komunikace<br>SD: odeslat údaje                            |
| Diagnostika specifická pro zařízení          | Diagnostika orientovaná na kanál a modul<br>Podpětí modulů<br>Diagnostická paměť                                  |
| Ovládací prvky                               | Přepínač DIL                                                                                                      |
| Rozhraní průmyslové sítě                     | Zásuvka, Sub-D, 9-pólová<br>konektor Sub-D, který lze smontovat<br>šroubová svorkovnice, IP20                     |
| Maximální rozsah adres vstupů                | 14 byte<br>32 byte<br>64 byte                                                                                     |
| Upozornění ke vstupům                        | 14 byte pro Rx (F23)<br>32 byte při RWr (F23)<br>64 bajt pro Rx, RWr (F24)                                        |
| Maximální rozsah adres výstupů               | 14 byte<br>32 byte<br>64 byte                                                                                     |

| Parametr                                       | Hodnota                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění k výstupům                          | 14 byte pro Ry (F23)<br>32 byte při RWw (F23)<br>64 byte pro Ry, RWw (F24)                                           |
| Parametrizace                                  | Diagnostické chování<br>Reakce bezpečná proti poruchám<br>Vynucení kanálů<br>Nastavení signálu<br>Systémový parametr |
| Přenosová rychlost                             | 156 ... 10000 kbit/s                                                                                                 |
| Dodatečné funkce                               | Procesní data týkající se stavu systému lze zobrazit<br>Dodatečné diagnostické rozhraní pro ovládací jednotku        |
| Rozsah provozního napětí, DC                   | 18 V...30 V                                                                                                          |
| Jmenovité provozní napětí DC                   | 24 V                                                                                                                 |
| Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí | typ. 70 mA                                                                                                           |