


Řízený zpětný ventil HGL-3/8-QS-8

Číslo dílu: 530043

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce řízeného zpětného ventilu
Připojení pneumatiky 1	QS-8
Pneumatické připojení 2	G 3/8
Připojení řídicího tlaku 21	G1/4
Druh ovládání	pneumatick.
Způsob upevnění	lze našroubovat s vnějším závitem
Provozní tlak	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.1 MPa...1 MPa
Řídicí tlak	1 bar...10 bar
Řídicí tlak, psi	14.5 psi...145 psi
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Montážní poloha	libovoln.
Normální průtok 1->2 (6-0)	1200 l/min
Normální jmenovitý průtok 1->2 (6-5)	830 l/min
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 4 podle ISO 14644-1
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Jmenovitý utahovací moment	12.5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 10 %
Hmotnost výrobku	54.7 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál dutého šroubu	Tvárný legovaný hliník, eloxováno

Parametr	Hodnota
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál zpětné manžety	NBR
Materiál kyvného připojení	tlakový odlitek ze zinku