


# Разклонителен модул MS4-FRM-1/4-A8-F1A

Номер на част: 8183570

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание за използване                                       | По време на инсталирането върху продукта или формата могат да полепнат чужди частици. В зависимост от приложението може да се наложи продуктът да се продуха с чист сгъстен въздух, да се почисти след инсталиране и да се работи с уловен отработен въздух.                                                                                          |
| Монтажно положение                                           | произволно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Конструктивна структура                                      | Разклонителен модул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Работно налягане                                             | 0 бар...14 бар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Стандартен номинален дебит в основната посока на потока 1->2 | 4600 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стандартен номинален дебит извод нагоре                      | 1500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стандартен номинален дебит извод надолу                      | 1500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Работен флуид                                                | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Указание за работен/управляващ флуид                         | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини |
| Температура на лагера                                        | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Годност за хранителни продукти                               | вж. Разширена информация за материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Температура на флуида                                        | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Температура на околната среда                                | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тегло на продукта                                            | 165 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Пневматична връзка 1                                         | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматична връзка 2                                         | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматична връзка 3                                         | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматична връзка 4                                         | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал на тялото                                           | Алуминиева отливка под налягане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |