


L-съединител за шлаух NPQO-L-G38-Q10-P5

Номер на част: 8203310

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	8 mm
Дълбочина на поставяне на шлауха	20.1 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	O-пръстен
Монтажно положение	произволно
Конструкция	L-форма
Размер на опаковката	5
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Варианти	с отвори за закрепване
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 бар...3 бар -13.05 psi...43.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.09 MPa...1.2 MPa -0.9 бар...12 бар -13.05 psi...174 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове Въглероден диоксид Въздух Кислород Азот
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	0 °C...120 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Биосъвместимост съгласно стандарта	ISO 18562
Доклад за чистота на повърхността съгласно стандарт	ASTM G 93 ISO 15001
Степен на замърсяване, максимално съдържание на въглеводороди	550 MGM
Макс. въртящ момент на затягане	10 Nm
Номинален въртящ момент на затягане	9 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	41.79 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G3/8

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	за маркуч, външен Ø 10 mm
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	бяло
Материал резбова шийка	високолегирана стомана, неръждаема
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PVDF
Материал на уплътнението на резбата	FPM
Материал на освобождаващия пръстен	PVDF
Материал О-пръстен	FPM
Материал уплътнение на шлаух	FPM
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема
Материал опорен пръстен	PVDF