

# Zpětný ventil H-3/4-B

Číslo dílu: 11692

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                         | funkce zpětného odvětrání                                |
| Připojení pneumatiky 1                 | G3/4                                                     |
| Pneumatické připojení 2                | G 3/4                                                    |
| Způsob upevnění                        | lze našroubovat                                          |
| Provozní tlak                          | 0.04 MPa...1.2 MPa<br>0.4 bar...12 bar                   |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                           |
| Materiál tělesa                        | tvárný slitina hliníku, eloxováno                        |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                |
| Normální jmenovitý průtok 1->2 (6-5)   | 5900 l/min                                               |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B2-L                                           |
| Skladovací teplota                     | -10 °C...60 °C                                           |
| Teplota média                          | -10 °C...60 °C                                           |
| Řídící médium                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Max. utahovací moment                  | 60 Nm                                                    |
| Hmotnost výrobku                       | 101 g                                                    |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál těsnění                       | NBR                                                      |