


Paralelní chapadlo DHPS-25-A-NO

Číslo dílu: 1254050

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Zdvih každé čelisti	7.5 mm
Max. přesnost při výměně	0.2 mm
Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay	0.5 stupeň
Max. vůle úchopných čelistí Sz	0.02 mm
Rotační symetrie	0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	0.02 mm
Počet úchopných čelistí	2
Druh pohonu	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Funkce chapadla	paralelní
Zajištění úchopné síly	při rozevření
Konstrukce	páka nucený průběh pohybu
Vedení	kluzné vedení
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar 58 psi...116 psi
Max. pracovní frekvence chapadla	2 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	45 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	78 ms
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla	350 g
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	3.92 kg.cm²

Parametr	Hodnota
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	350 N
Max. moment na čelisti Mx, statický	30 Nm
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	30 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	30 Nm
Interval následného mazání vodicích prvků	10 MioCyc
Hmotnost výrobku	713 g
Způsob upevnění	vnitřním závitem a středící dutinkou s průchozím otvorem a středící dutinkou volitelně:
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	PA
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, tvrdě eloxováno
Materiál čelistí chapadla	silně legovaná nerezová ocel