


Kyvný pohon DSM-25-270-HD-A-B

Číslo dílu: 1369112

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Úhel kyvu	0 stupeň...270 stupeň
přípustný poloměr pro náraz	21 mm
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	1.5 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. síla nárazu	320 N
Max. osová síla	350 N
Max. radiální síla	450 N
Teoretický krouticí moment při 6 barech	5 Nm
Hmotnost výrobku	950 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku