



Kyvný pohon DSM-16-270-FW-A-B

Číslo dílu: 547597

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Úhel kyvu	0 stupeň...270 stupeň
přípustný poloměr pro náraz	17 mm
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	2 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 6 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. síla nárazu	160 N
Max. osová síla	30 N
Max. radiální síla	75 N
Teoretický krouticí moment při 6 barech	2.5 Nm
Hmotnost výrobku	450 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku