

# Kompaktní válec ADNGF-5/8"-1 1/4"-P-A

Číslo dílu: 557210

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                          | 1.25 in                                                                  |
| Průměr pístu                                   | 5/8"                                                                     |
| Vychází z norem                                | ISO 21287                                                                |
| Tlumení                                        | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách                         |
| Montážní poloha                                | libovoln.                                                                |
| Konstrukce                                     | píst<br>Pístnice<br>Profilová trubka                                     |
| Snímání poloh                                  | pro přibližovací čidlo                                                   |
| Pojištění proti pootočení / vedení             | vodicí tyč s pohybovou deskou                                            |
| Provozní tlak                                  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                        |
| Princip činnosti                               | dvojčinný                                                                |
| Provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu         | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                 |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Okolní teplota                                 | -4 °F...176 °F                                                           |
| Energie nárazu v koncových polohách            | 0.111 ft lbf                                                             |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad       | 20.2 lbf                                                                 |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed      | 27.2 lbf                                                                 |
| Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm         | 1.03 oz                                                                  |
| Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu | 0.566 oz                                                                 |
| Základní hmotnost při zdvihu 0 mm              | 3.29 oz                                                                  |
| Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu             | 0.212 oz                                                                 |
| Způsob upevnění                                | volitelně:<br>s průchozí dírou<br>s vnitřním závitem<br>s příslušenstvím |
| Pneumatické připojení                          | 10-32 UNF-2B                                                             |
| Materiál lícovaných šroubů                     | ocel                                                                     |
| Materiál víka                                  | Tvárná hliníková slitina, eloxovaná                                      |
| Materiál těsnění                               | NBR                                                                      |

| Parametr                            | Hodnota                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Materiál dynamických těsnění        | TPE-U(PU)                                  |
| Materiál koncové desky              | tvárný slitina hliníku, eloxováno          |
| Materiál pístitnice / pohybové tyče | silně legovaná ocel                        |
| Materiál trubky válce               | tvárná hliníková slitina, hladce eloxováno |