

Hadice z plastu PUN-H-4X0,75-SI

Číslo dílu: 558278

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	4 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	16 mm
Vnitřní Ø	2.6 mm
Min. poloměr ohybu	8 mm
Upozornění k použití	TPE-U na bázi éteru
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: provozní tlak závislý na teplotě, viz diagram, max. 0,3 MPa při 0 - 60 °C
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0527 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Požární zkouška materiálu	UL94 HB
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.0085 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm pro nástrčné připojení s vnějším Ø 5/32" pro nátrubek s vnitřním Ø 3 mm s převlečnou maticí
Barva	stříbrná
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)