

Jednosměrný škrticí ventil GRLA-3/4-B

Číslo dílu: 151180

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 2	G 3/4
Nastavovací prvek	šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	4320 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	3220 l/min...4320 l/min
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0,3 bar...10 bar
Normální průtok ve směru škrcení 6 -> 0 barů	7300 l/min
Normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	5440 l/min...7300 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Teplota média	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment	60 Nm
Hmotnost výrobku	377 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR

Parametr	Hodnota
Materiál dutého šroubu	Tvárný legovaný hliník,
Materiál seřizovacího šroubu	mosaz
Materiál matice	tvárná slitina hliníku
Materiál kyvného připojení	tlakový odlitek ze zinku