

Programovací kabel VAVE-P8-VPS

Číslo dílu: 570971

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	DIN 47100 EN 61076-2-101
Konstrukce	T-rozbočovač s kabelem na straně řízení
Druh rozdělovače	1 na 2
Dodatečné funkce	programovací rozhraní pro proporcionální redukční ventil
Označení vedení	bez popisových štítků
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	8
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	8
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem se šestihranem OK14
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	kulat..
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	8
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	8
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	aretace šroubem se šestihranem OK14
Elektrické připojení 3, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 3, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 3, druh připojení	Zásuvka
Elektrické připojení 3, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 3, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 3, počet pinů/vodičů	5
Elektrické připojení 3, obsazené piny/žily	4
Elektrické připojení 3, způsob upevnění	aretace šroubu

Parametr	Hodnota
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	2 A
Stínění	ano
Délka kabelu 1	0.15 m
Vlastnosti kabelu	standard
Průměr kabelu 1	6.3 mm
Tolerance, průměr kabelu 1	± 0,2 mm
Konstrukce kabelu	8x 0,25 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.25 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...80 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS bez halogenů
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál tělesa	TPE-U(PUR)
Barva tělesa	černá
Materiál aretace šroubu	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Materiál těsnění	NBR
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno