

# Kompaktní válec AEVUZ-50- -P-A-S6

Číslo dílu: 156476

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                          | 1 mm...25 mm                                               |
| Průměr pístu                                   | 50 mm                                                      |
| Tlumení                                        | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách           |
| Montážní poloha                                | libovoln.                                                  |
| Princip činnosti                               | jednočinn.<br>tažný                                        |
| Zakončení pístnice / pohybové tyče             | vnitřní závit                                              |
| Konstrukce                                     | píst<br>Pístnice                                           |
| Snímání poloh                                  | pro přibližovací čidlo                                     |
| Varianty                                       | těsnění odolná teplotě do 120 °C                           |
| Provozní tlak                                  | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar<br>11.6 psi...145 psi |
| Provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu         | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)   |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                        |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Okolní teplota                                 | 0 °C...120 °C                                              |
| Energie nárazu v koncových polohách            | 0.64 J                                                     |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed      | 999 N                                                      |
| Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm         | 112 g                                                      |
| Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu | 16 g                                                       |
| Základní hmotnost při zdvihu 0 mm              | 560 g                                                      |
| Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu             | 72 g                                                       |
| Způsob upevnění                                | volitelně:<br>s průchozí dírou<br>s příslušenstvím         |
| Pneumatické připojení                          | G1/8                                                       |
| Materiál lícovaných šroubů                     | ocel, pozinkováno                                          |
| Materiál víka                                  | tvárná slitina hliníku                                     |
| Materiál dynamických těsnění                   | FPM                                                        |
| Materiál pístnice / pohybové tyče              | silně legovaná ocel                                        |

| Parametr              | Hodnota                |
|-----------------------|------------------------|
| Materiál trubky válce | tvárná slitina hliníku |