


# Elektromagnetický ventil VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8

Číslo dílu: 575486

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 3/2, v klidu otevřen, monostabilní                                 |
| Druh ovládání                                            | elektrick.                                                         |
| Velikost ventilu                                         | 26.5 mm                                                            |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 1000 l/min                                                         |
| Pneumatický pracovní výstup                              | G1/4                                                               |
| Provozní tlak                                            | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                               |
| Konstrukce                                               | pístové šoupátko                                                   |
| Způsob návratu do základní polohy                        | pneumatická pružina                                                |
| Certifikát                                               | c UL us - Recognized (OL)                                          |
| Námořní klasifikace                                      | viz. certifikát                                                    |
| Úřad, který vydal certifikát                             | DNVGL-TAA000011J                                                   |
| Jmenovitá světlost                                       | 6.3 mm                                                             |
| Funkce odvětrání                                         | lze škrtit                                                         |
| Princip těsnění                                          | měkké                                                              |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                          |
| Pomocné ruční ovládání                                   | s aretací tlačítkem                                                |
| Způsob řízení                                            | nepřímo řízené                                                     |
| Napájení řídicím tlakem                                  | interní                                                            |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                                                  |
| Překrytí                                                 | pozitivní překrytí                                                 |
| Hodnota b                                                | 0.3                                                                |
| Hodnota C                                                | 4.2 l/sbar                                                         |
| Spínací čas vyp.                                         | 26 ms                                                              |
| Spínací čas zap.                                         | 12 ms                                                              |
| Max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0             | 2000 µs                                                            |
| Max. negativní kontrolní impuls při signálu 1            | 3600 µs                                                            |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)           |
| Odolnost vibracím                                        | test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |

| Parametr                                                | Hodnota                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Odolnost nárazům                                        | zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27 |
| Třída odolnosti korozi KBK                              | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                        |
| Shoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14 | Třída 6 podle ISO 14644-1                                                  |
| Teplota média                                           | -10 °C...60 °C                                                             |
| Řídicí médium                                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Okolní teplota                                          | -10 °C...60 °C                                                             |
| Hmotnost výrobku                                        | 244 g                                                                      |
| Způsob upevnění                                         | volitelně:<br>na přípojovací lištu<br>s průchozí dírou                     |
| Připojení otvoru pro odvětrání ("dýchání") mechaniky    | není svedeno                                                               |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku 82                   | M5                                                                         |
| Připojení pneumatiky 1                                  | G1/4                                                                       |
| Pneumatické připojení 2                                 | G 1/4                                                                      |
| Pneumatické připojení 3                                 | G1/4                                                                       |
| Upozornění k materiálu                                  | v souladu s RoHS                                                           |
| Materiál těsnění                                        | HNBR<br>NBR                                                                |
| Materiál tělesa                                         | tlakový odlitek z hliníku<br>lakováno                                      |
| Materiál pístového šoupátka                             | tvárná slitina hliníku                                                     |
| Materiál šroubů                                         | ocel, pozinkováno                                                          |