

Spínací ventil MS6-EE-1/2-V24

Číslo dílu: 611663

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	MS
Velikost	6
Konstrukce	pístové šoupátko
Druh ovládání	elektrick.
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	nepřímo řízené
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Provozní tlak	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
Překrytí	pozitivní překrytí
Hodnota C	29 l/sbar
Hodnota b	0.4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	7000 l/min
Doba sepnutí	100%
Hodnoty cívek	24 V DC: 1,5 W
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Způsob upevnění	volitelně: montáž do vedení s příslušenstvím
Montážní poloha	libovoln.
Směr proudění	není reverzibilní

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	740 g
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Pneumatické připojení 3	G1/2
Napájení řídicím tlakem	interní
Elektrické připojení	podle EN 175301-803
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku