


Kyvný pohon
DAPS-0720-090-RS1-F14-MW
Číslo dílu: 8005059

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost nastavovacího pohonu	0720
Připojovací obrazec na přírubě	F14
Úhel kyvu	92 stupeň
Připojení hřídele, hloubka	38,5 mm
Upozornění k rozsahu seřízení koncových poloh	volitelně je koncová poloha přestavitelná
Připojení k armatuře podle normy	ISO 5211
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	jednočinn.
Konstrukce	kinematika pohybové desky
Snímání poloh	bez
Směr zavírání	zavírá doprava
Připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 2 High Demand mode do SIL 2 Low Demand mode
Připojovací tlak pro sílu pružiny	0,28 MPa 2,8 bar
Provozní tlak	0,28 MPa...0,84 MPa 2,8 bar...8,4 bar
Jmenovitý provozní tlak	0,56 MPa 5,6 bar
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX)
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Úřad, který vydal certifikát	TÜV Nord 212170801
Kategorie ATEX pro plyny	II 2G
Kategorie ATEX pro prach	II 2D
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

Parametr	Hodnota
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Moment pružiny pro návrat do zákl. pol. při úhlu kyvu 0°	240 Nm
Moment pružiny na návrat do zákl. pol. při úhlu kyvu 50°	180 Nm
Moment pružiny při návratu do zákl. pol., úhel kyvu 90°	360 Nm
Síla pružiny	1
Spotřeba vzduchu při 6 barech na cyklus 0°-jmenovitý úhel natočení-0°	29.4 l
Hmotnost výrobku	38800 g
Připojení hřídele	T36
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	FPM NBR PUR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál šroubů	silně legovaná ocel
Materiál hřídele	silně legovaná ocel
Míslo materiálu hřídele	1.4305