

Elektromagnetická cívka VACN-H1-A1-3A

Číslo dílu: 8022879

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Min. doba přitahu	12 ms
Doba sepnutí	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Hodnoty cívek	230 V AC: 50/60 Hz, příkon při spínání 36,0 VA, trvale 18,9 VA
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Třída znečištění	3
Přípustné výkyvy frekvence	+/- 10 %
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Omezení okolní teploty a teploty médií	(při omezené době sepnutí) -20 - 60 °C
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...50 °C
Max. utahovací moment šroubení	2 Nm
Hmotnost výrobku	150 g
Elektrické připojení	tvar A konektor podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál elektromagnetické cívky	měď ocel termoplast
Materiál vinutí	měď