


Přibližovací čidlo SMEO-1-LED-230-K5-B

Číslo dílu: 160998

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hranatý tvar
Odpovídá normám	EN 60947-5-2
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	poloha
Princip měření	magnetické jazýčkové relé
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Opakovatelná přesnost	0.2 mm
Spínací výstup	kontaktní bipolární
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Čas sepnutí	0.5 ms
Vypínací čas	0.03 ms
Max. frekvence spínání	500 Hz
Max. výstupní proud AC	250 mA
Max. výstupní proud DC	120 mA
Max. spínaný výkon AC	40 VA
Max. spínaný výkon DC	40 W
Úbytek napětí	4.5 V
Zbytkový proud	0 mA
Odolnost zkratu	ne
Odolnost přetížení	není k dispozici
Rozsah napájecího napětí AC	5 V...250 V
Rozsah provozního napětí, DC	5 V...200 V
Ochrana proti přepólování	ne
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika	volný konec

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Směr připojení vývodu	podéln.
Délka kabelu	5 m
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál pláště kabelu	PVC
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Utahovací moment	2.9 Nm
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	130 g
Barva tělesa	černá
Materiál tělesa	epoxidová pryskyřice PC PET ocel TPE-O tlakový odlitek ze zinku
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP67
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3