

# Vodící jednotka EAGF-V2-KF-100-100

Číslo dílu: 1725850

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                             | Hodnota                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Velikost                                             | 100                                     |
| Zdvih                                                | 100 mm                                  |
| Vůle při změně směru                                 | 0 µm                                    |
| Montážní poloha                                      | libovoln.                               |
| Vedení                                               | vedení v kuličkových oběžných pouzdrech |
| Konstrukce                                           | vedení                                  |
| Třída odolnosti korozi KBK                           | 0 - žádné nároky na odolnost korozi     |
| Shoda s LABS                                         | VDMA24364-B2-L                          |
| Okolní teplota                                       | -20 °C...80 °C                          |
| Max. síla Fy                                         | 2300 N                                  |
| Max. síla Fy, statická                               | 3120 N                                  |
| Max. síla Fz                                         | 2300 N                                  |
| Max. statická síla Fz na čelistech                   | 3120 N                                  |
| Max. moment Mx                                       | 198 Nm                                  |
| Max. moment Mx statický                              | 268 Nm                                  |
| Max. moment My                                       | 197 Nm                                  |
| Max. moment My, statický                             | 267 Nm                                  |
| Max. moment Mz                                       | 197 Nm                                  |
| Max. moment Mz, statický                             | 267 Nm                                  |
| Posuvová síla                                        | 40 N                                    |
| Pohybující se hmotnost                               | 6892 g                                  |
| Hmotnost výrobku                                     | 14023 g                                 |
| Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm      | 47 mm                                   |
| Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu | 3.6 mm                                  |
| Způsob upevnění                                      | s vnitřním závitem                      |
| Upozornění k materiálu                               | v souladu s RoHS                        |
| Materiál vodícího prvku                              | zušlechtěná ocel                        |
| Materiál tělesa                                      | tvárná slitina hliníku<br>eloxován      |
| Materiál pohybové desky                              | ocel                                    |