

# Elektrický modul CP-A08-M12-5POL

Číslo dílu: 175640

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                        |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)        | podle směrnice EU-EMV<br>podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX)<br>podle směrnice EU-RoHS |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)      | podle předpisů UK pro EMC<br>podle předpisů UK EX<br>podle předpisů UK RoHS                           |
| Značka KC                                 | KC-EMC                                                                                                |
| Certifikát                                | c UL us - Recognized (OL)                                                                             |
| Ochrana proti výbuchu                     | zóna 2 (ATEX)<br>zóna 2 (UKEX)<br>zóna 22 (ATEX)<br>zóna 22 (UKEX)                                    |
| Kategorie ATEX pro plyny                  | II 3G                                                                                                 |
| Kategorie ATEX pro prach                  | II 3D                                                                                                 |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)                                                                            |
| Typ ochrany proti výbuchu plynu           | Ex ec IIC T5 Gc X                                                                                     |
| Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu   | Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X                                                                            |
| Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu    | -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C                                                                                   |