

Kulový kohout

VZBE-21/2-T-63-T-2-F0710-M-V15V16

Číslo dílu: 8096671

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	2 cestný kulový kohout
Druh ovládání	mechanick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	NPT 2 1/2
Indikace spínací polohy	směr drážky = směr průtoku
Připojovací obrazec na přírubě	F0710
Vnitřní Ø	63 mm
Jmenovitá světlost DN	65
Funkce ventilu	2/2
Směr proudění	reverzibilní
Jmenovitý tlak armatury PN	63
Odtrhový moment při rozdílu tlaků, jmenovitý tlak armatury PN	55 Nm
Vychází z norem	ASME B1.20.1 ISO 5211
Médium	pára stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [·:·:·] netečné plyny voda neutrální kapaliny
Teplota média	-20 °C...200 °C
Průtok Kv	181.9 m³/h
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	odlitek z ušlechtilé oceli
Číslo materiálu tělesa	1.4408
Materiál těsnění sedla	PTFE, modifikováno
Materiál těsnění	FPM PTFE

Parametr	Hodnota
Materiál koule	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu koule	1.4401
Materiál hřídele	silně legovaná ocel, nerezová
Míslo materiálu hřídele	1.4401
Hmotnost výrobku	5900 g
Certifikát	CRN
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi