

Kruhový válec DPRA-N-...-2 1/2"- -

Číslo dílu: 8109555

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	0.0625 in...12 in
Průměr pístu	2 1/2"
Závit na pístnici / pohybové tyči	1/2-20 UNF-2A
Tlumení	bez tlumení pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	zadní víko s kyvným okem a dutinkou ložiska zadní víko s kyvnými čepy, přetočeno o 90° zadní víko s kyvnými čepy stírací kroužek z NBR prodloužený vnější závit na pístnici prodloužená pístnice přední víko pro přímé upevnění přední víko s upevňovacím závitem přední víko s kyvnými čepy axiální přívod stlačeného vzduchu příčný přívod stlačeného vzduchu s pojištěním proti pootočení průchozí pístnice rozsah teplot 0 až + 150 °C rozsah teplot -40 až + 80 °C jednostranná pístnice
Provozní tlak	9.99 psi...150 psi
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-40 °F...300 °F
Hmotnost výrobku	1.98 lb...4.31 lb
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Pneumatické připojení	1/4 NPT

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	FPM NBR
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál trubky válce	silně legovaná nerezová ocel