


# Rozbočovací modul FRM-H-1/4-D-MIDI

Číslo dílu: 186525

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                | Hodnota                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Montážní poloha                                         | libovoln.                                                     |
| Konstrukce                                              | rozbočovací modul                                             |
| Provozní tlak                                           | 0.02 MPa...1.6 MPa<br>0.2 bar...16 bar                        |
| Normální jmenovitý průtok v hlavním směru proudění 1->2 | 3100 l/min                                                    |
| Provozní médium                                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK                              | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                           |
| Shoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Skladovací teplota                                      | -10 °C...60 °C                                                |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                        | stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Inertní plyny   |
| Teplota média                                           | -10 °C...60 °C                                                |
| Okolní teplota                                          | -10 °C...60 °C                                                |
| Hmotnost výrobku                                        | 536 g                                                         |
| Připojení pneumatiky 1                                  | G1/4                                                          |
| Pneumatické připojení 2                                 | G 1/4                                                         |
| Pneumatické připojení 3                                 | G1/2                                                          |
| Pneumatické připojení 4                                 | G1/4                                                          |
| Upozornění k materiálu                                  | v souladu s RoHS                                              |
| Materiál tělesa                                         | tlakový odlitek ze zinku                                      |