

# Válec dle norem CRDSNU-20-10-P-A

Číslo dílu: 8152557

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                          | 10 mm                                                    |
| Průměr pístu                                   | 20 mm                                                    |
| Závit na pístnici / pohybové tyči              | M8                                                       |
| Tlumení                                        | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách         |
| Montážní poloha                                | libovoln.                                                |
| Odpovídá normám                                | ISO 6432                                                 |
| Zakončení pístnice / pohybové tyče             | vnější závit                                             |
| Konstrukce                                     | píst<br>Pístnice<br>trubka válce                         |
| Snímání poloh                                  | pro přibližovací čidlo                                   |
| Provozní tlak                                  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                        |
| Princip činnosti                               | dvojčinný                                                |
| Provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu         | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 3 - silné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                           |
| Třída čistého prostoru                         | Třída 6 podle ISO 14644-1                                |
| Vhodnost pro použití v potravinářství          | viz prohlášení o shodě                                   |
| Okolní teplota                                 | -20 °C...80 °C                                           |
| Energie nárazu v koncových polohách            | 0.2 J                                                    |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad       | 158 N                                                    |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed      | 188 N                                                    |
| Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm         | 42 g                                                     |
| Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu | 4 g                                                      |
| Základní hmotnost při zdvihu 0 mm              | 310 g                                                    |
| Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu             | 7 g                                                      |
| Způsob upevnění                                | s příslušenstvím                                         |
| Pneumatické připojení                          | G1/8                                                     |
| Upozornění k materiálu                         | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál víka                                  | silně legovaná ocel, nerezová                            |

| Parametr                          | Hodnota                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Materiál pístnice / pohybové tyče | silně legovaná ocel, nerezová |
| Materiál trubky válce             | silně legovaná nerezová ocel  |