

Ovládací jednotka CDPX-X-E1-W-7

Číslo dílu: 8155216

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	187 mm
Montážní hloubka	47 mm
Výška	147 mm
Délka	55 mm
Max. tloušťka čelního panelu	8 mm
Hodiny reálného času	ano
Možné protokoly PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client Server ModbusRTU ModbusTCP Client Modbus TCP Server
Odchylka hodin	< 100 ppm při 25 °C
Počet barev	16 M
Zobrazení	s podsvětlením
Způsob indikace	TFT, barevný
Vlastnost zobrazení	dotyková obrazovka
Velikost zobrazení	7"
Zálohovací baterie	nabíjecí lithiová baterie
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...32 V
Rozlišení displeje	800x480 pixelů
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Příkon při jmenovitém provozním napětí	0,7 A
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP20 IP66

Parametr	Hodnota
Upozornění ke stupni krytí	IP20 na zadní straně IP66 na přední straně
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Upozornění k teplotě okolí	při instalaci ve svislé poloze
Hmotnost výrobku	1300 g
Slot pro karty SD	1
Dodatečné funkce	komunikační funkce RS232
Způsob upevnění	montáž do panelu
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Rozhraní Ethernet, druh připojení	zásuvka
Rozhraní ethernet, připojovací technika	RJ45
Rozhraní ethernet, počet pólů/vodičů	8
Rozhraní Ethernet, přenosová rychlost	10/100 Mbit/s 1000 Mbit/s
Rozhraní Ethernet, funkce	programování
Rozhraní ethernet 2, druh připojení	2× zásuvka
Rozhraní ethernet 2, připojovací technika	RJ45
Rozhraní ethernet 2, počet pinů/vodičů	8
Rozhraní ethernet 2, přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
Rozhraní ethernet 2, funkce	programování
Rozhraní USB, funkce	přenos dat
Rozhraní USB, druh připojení	2x zásuvka
Rozhraní USB, připojovací technika	USB 2.0, typ A
Programovací software	Designer Studio
Údaje o CPU	1 GB RAM