

# Držák vakuové přísavky

## ESH-HD-4-QS

Číslo dílu: 189239

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnaní držáku přísavky | 6 mm                                                                           |
| Jmenovitá světlost                | 5 mm                                                                           |
| Objem                             | 0.678 cm <sup>3</sup>                                                          |
| Montážní poloha                   | svisle                                                                         |
| Konstrukce                        | vakuová přípojka zboku<br>s výškovým vyrovnaním                                |
| Přiřazení držáku přísavky         | velikost 4                                                                     |
| Provozní médium                   | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]                     |
| Třída odolnosti korozi KBK        | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                            |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-A1-L                                                                 |
| Okolní teplota                    | 0 °C...60 °C                                                                   |
| Hmotnost výrobku                  | 45 g                                                                           |
| Způsob upevnění                   | kontramaticí                                                                   |
| Upevnění přísavky                 | M6                                                                             |
| Připojení podtlaku (vakua)        | QS-6                                                                           |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS                                                               |
| Materiál těsnění                  | NBR<br>ocel                                                                    |
| Materiál držáku                   | hliník<br>mosaz, poniklovaná<br>POM<br>zušlechtěná ocel<br>silně legovaná ocel |