

Přísavka
ESS-80-SS
Číslo dílu: 189320

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	400 mm
Jmenovitá světlost	6 mm
Průměr přísavky	80 mm
Objem přísavky	19.312 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C...180 °C
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	309.7 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	104 N
Hmotnost výrobku	133 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M10
Barva	průsvitná
Tvrdost Shore	50 +/- 5
Materiál závitového čepu	POM ocel, poniklováno ocel, pozinkováno a chromováno

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	VMQ (silikon)