


Adresovací kabel KASI-ADR

Číslo dílu: 18960

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	AS-interface
Konstrukce	Rozbočovač T s kabelem na obou stranách
Druh rozdělovače	2 na 1
Dodatečné funkce	Připojení programátoru na komponenty AS-interface pomocí plochého kabelu AS-I.
Označení vedení	bez popisových štítků
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	AS-interface
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	2
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	zasunuto
Elektrické připojení 2, funkce	Strana fieldbus
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	kulat..
Elektrické připojení 2, druh připojení	Zásuvka
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	zasunuto
Elektrické připojení 3, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 3, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 3, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 3, výstup kabelu	úhlov.
Elektrické připojení 3, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 3, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 3, obsazené piny/žily	2
Elektrické připojení 3, způsob upevnění	zasunuto
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...48 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...48 V

Parametr	Hodnota
Proudová zatížitelnost při 40 °C	3 A
Odolnost nárazům napětí	0.5 kV
Délka kabelu 1	2.4 m
Délka kabelu 2	0.1 m
Vlastnosti kabelu	standard
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Konstrukce kabelu	2x 1,5 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-25 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	2
Materiál pláště kabelu	pryžová směs
Barva pláště kabelu	žlutá
Barva tělesa	černá