

# Nástrčná příruba DARF-Q13-16-1

Číslo dílu: 8163622

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konstrukce                                    | Adaptér pro otočný pohon                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií | Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Třída čistého prostoru                        | Třída 9 podle ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Okolní teplota                                | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. ohybový moment                           | 4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. axiální statické zatížení                | 140 N                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hmotnost výrobku                              | 52 g                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Způsob upevnění                               | s průchozím otvorem a středící dutinkou                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiál příruby                              | Tvárný legovaný hliník, eloxovaný                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiál dutinky                              | silně legovaná nerezová ocel                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiál šroubů                               | ocel, potaženo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |