

Pružná spojka DARP-M4-F

Číslo dílu: 8170110

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M4
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s hmotnostním podílem mědi větším než 1 %. Výjimku tvoří desky plošných spojů, kabely, elektrické konektory a cívky. Kovy s větším podílem mědi než 1 % jako složky slitiny jsou z použití vyloučeny. Výjimku tvoří desky plošných spojů, kabely, elektrické konektory a cívky Kovy s větším hmotnostním podílem mědi než 5 % jsou z použití vyloučeny. Výjimku tvoří desky plošných spojů, kabely, elektrické konektory a cívky. Kovy s větším podílem mědi než 5 % jako složky slitiny jsou z použití vyloučeny. Výjimku tvoří desky plošných spojů, kabely, elektrické konektory a cívky. Kovy s větším hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu než 5 % jsou z použití vyloučeny. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky.
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	17 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dutinky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál sférické podložky	cementační ocel
Materiál kulového čepu	cementační ocel
Materiál matice	silně legovaná ocel, nerezová