


Uzavírací ventily VBOC-L2-E-S7-P-M12-G14-E

Číslo dílu: 8177444

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Výběr přídavné funkce	funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Druh ovládání	pneumatick.
Způsob upevnění	lze našroubovat s vnějším závitem
Jmenovitý průtok ve směru škrcení standardizovaný podle ISO 8778	360 l/min
Jmenovitý průtok ve zpětném směru standardizovaný podle ISO 8778	290 l/min...410 l/min
Normální průtok ve směru škrcení 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) podle ISO 8778	650 l/min
Normální průtok ve zpětném směru 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) podle ISO 8778	620 l/min...740 l/min
Provozní tlak	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Montážní poloha	libovoln.
Výběr přídavné funkce 2	ruční odvětrání
Zvláštní vlastnosti	odolnost jiskrám při svařování
Druh těsnění na závitovém čepu	těsnicí kroužek
Pomocné ruční ovládání	s aretací
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Napájení řídicím tlakem	vnějš.
Ruční odvětrání	tlačítkem

Parametr	Hodnota
Princip měření	indukční
Funkce spínacího prvku	rozpínací
Možnost kyvu	360 deg / trvalé kývání není přípustné
Ochrana proti přepólování, čidlo	pro všechna elektrická připojení
Upozornění k nucené dynamizaci	Aktuální informace k tomuto tématu najdete v Technické zprávě V
Snímání spínací polohy	klidová poloha s čidlem
Vypínací tlak	0.05 MPa...0.2 MPa
Spínací tlak	0.15 MPa...0.4 MPa
pneumatická oblast vypínání	0.04 MPa
Řídicí tlak, MPa	0.2 MPa...1 MPa
Řídicí tlak	2 bar...10 bar
Řídicí tlak, psi	29 psi...145 psi
Spínací čas vyp.	25 ms
Spínací čas zap.	14 ms
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Spínací výstup	PNP
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií v souladu s interní definicí společnosti Festo ve stupni F1A s omezeními týkajícími se použití Cu/Zn/Ni
Teplota média	-5 °C...60 °C
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Jmenovitý utahovací moment	10 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Přípustný ovládací moment seřizovací šroubu	2 Nm
Hmotnost výrobku	104 g
Rozsah provozního napětí, DC, čidlo	10 V...30 V
Odolnost čidla zkratu	ano
Proud čidla naprázdno	10 mA
Max. výstupní proud čidla	200 mA
Úbytek napětí, čidlo	3 V
Elektrické připojení 1, funkce	spínací výstup
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel s konektorem
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	3
Délka kabelu	0.3 m
Připojení řídicího tlaku 12	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	HNBR NBR TPE-U(PU)
Materiál dutého šroubu	Tvárný legovaný hliník,
Materiál pláště kabelu	PVC
materiál drážkované matice	Tvárná slitina hliníku
Materiál seřizovací šroubu	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál kyvného připojení	tvárná slitina hliníku
Materiál držáku senzoru	silně legovaná ocel, nerezová
materiál pojistné matice	silně legovaná ocel, nerezová