


Spojovací vedení NEBC-C-S1WA9HS-K-2.5-N-B-LE5-PT-S10

Číslo dílu: 2376018

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	DIN 47100
Protokol	I-Port
Označení vedení	bez popisových štítků
Četnost připojování	50
Hmotnost výrobku	300 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	9
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	5
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	2x šroub 4-40 UNC s těsněním
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	5.2 A
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Délka kabelu	2.5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	26 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	78 mm
Průměr kabelu	6.5 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,1 mm
Konstrukce kabelu	5x 0,5 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.5 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67 IP69K

Parametr	Hodnota
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Zvláštní vlastnosti	snadné čištění
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...60 °C
Skladovací teplota	-20 °C...40 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál tělesa	zesílený PA
Barva tělesa	šedá
Materiál šroubů	ušlechtilá ocel
Materiál těsnění	EPDM
Materiál nástrčných kontaktů	Bronz, pozlacený
Materiál izolační dutinky	PVC