


Regulátory polohy CMSH-S-VDE1-D-C-AL-G14-C1M20-HA-V2

Číslo dílu: 8186700

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	digitální, elektropneumatický regulátor polohy
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukční charakteristiky	Bezpečnostní poloha – pneumatické výstupy zavřeny
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	s příslušenstvím podle VDI/VDE 3845
Princip odměřování	potenciometr
Oblast snímání	0 stupeň...115 stupeň
Zobrazení	LCD, otáčení pomocí softwaru 90°
Možnosti nastavení	pomocí displeje a kláves
Čas cyklu	20 ms
Imenovitá nadmořská výška použití	≤ 2000 m NHN
Kategorie přepětí	II
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný maximální velikost částic 40 µm
	270 l/min
Pneumatické připojení	G1/4
Ochrana proti přepólování	ano
Odpor připojení	3 kΩ...80 kΩ
Analogové vstupy, rozsah signálu	4 - 20 mA s HART
Analogové vstupy, vstupní impedance	480 ohmů při 20 mA
Analogové vstupy, odolnost přetížení	<65 mA
Analogové vstupy, galvanické oddělení	ano
Analogové výstupy, rozsah signálu	4 - 20 mA
Analogové výstupy, princip funkce	regulovaný zdroj proudu s externím napájením
Analogové výstupy, napájecí napětí	24 V
Analogové výstupy, ochrana proti přepólování	ano
Analogové výstupy, odolnost zkratu	ano
Analogové výstupy, odolnost přetížení	ano
Analogové výstupy, galvanické oddělení	ano
Charakteristika vstupů	2x podle IEC 61131-2, typ 3

Parametr	Hodnota
Digitální vstupy, ochrana proti přepólování	ano
Digitální vstupy, oddělení potenciálu	ano
Digitální vstupy, odolnost přetížení	33 V
Spínací výstup	2x podle normy IEC 60947-5-6 nebo 2x typ 2 podle normy DIN EN 61131-2, lze přepínat
Digitální výstupy, napájecí napětí	8,2 V 24 V
Digitální výstupy, odolnost zkratu	ano
Digitální výstupy, odolnost přetížení	ano, < 30 V
Digitální výstupy, oddělení potenciálu	ano
Elektrické připojení 1, funkce	Analogový vstup digitální vstup externí čidlo dráhy/úhlu
Elektrické připojení 1, druh připojení	svorkovnice
Elektrické připojení 1, připojovací technika	pérová svorka
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	7
Elektrické připojení 2, funkce	2x digitální výstup analogový výstup digitální vstup
Elektrické připojení 2, druh připojení	svorkovnice
Elektrické připojení 2, připojovací technika	pérová svorka
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	8
Kabelové šroubení	2x M20x1,5
Max. délka vedení	30 m pro externí snímač polohy stíněno
Upozornění k teplotě okolí	displej: -30 - 80 °C
Skladovací teplota	-40 °C...80 °C
Klimatická třída	1K5 podle normy EN 60721 pro skladování 4K3 podle normy EN 60721 pro provoz
Odolnost nárazům	zkouška nárazem, stupeň 1 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Třída znečištění	3
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX) podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Materiál tělesa	hliník, práškově potaženo
Materiál průhledového skla	PC
Materiál hřídele	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál spojky	silně legovaná nerezová ocel
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno
Materiál těsnění	EPDM NBR VMQ
Hmotnost výrobku	2640 g