



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Výstup kabelu	úhlový
Upozornění k výstupu kabelu	lze přetočit o 180°
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	18 g
Elektrické připojení	3 piny zásuvka úhlová zásuvka tvar B podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar MSV
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 2	šroubovací svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...250 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	16 A
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Kabelové šroubení	Pg9
Průměr kabelu	6 mm...8 mm
Jmenovitý průřez vodičem	1.5 mm²
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...90 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	plast
Barva tělesa	černá

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	NBR