

Těsnicí kroužek OL-1/8

Číslo dílu: 33840

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	ISO 16030
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-40 °C...100 °C
Ruční natažení při pokojové teplotě	ano
Jmenovitý utahovací moment	6 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	0.14 g
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dorazů	hliník
Materiál těsnění	HNBR