

# Pohony s vřetenem ELGD-BS-KF-80-800-0H-10P

Číslo dílu: 8192281

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                   | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pracovní zdvih                                             | 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Velikost                                                   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rezerva zdvihu                                             | 0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vůle při změně směru                                       | 0.15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Průměr vřetena                                             | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stoupání vřetena                                           | 10 mm/ot                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montážní poloha                                            | libovoln.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vedení                                                     | vedení v kuličkových oběžných pouzdrech                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konstrukce                                                 | elektromechanická lineární osa<br>s kuličkovým tažným šroubem                                                                                                                                                                                                                                    |
| Druh motoru                                                | krokový motor<br>servomotor                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Druh vřetena                                               | pohon kuličkovým šroubem                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Snímání poloh                                              | pro indukční čidla                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Max. zrychlení                                             | 15 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. otáčky                                                | 5000 1/min                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. rychlost                                              | 0.83 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opakovatelná přesnost                                      | ±0,01 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doba sepnutí                                               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Shoda s LABS                                               | VDMA24364-zóna III                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií              | Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Stupeň krytí                                               | IP40                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Okolní teplota                                             | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Energie nárazu v koncových polohách                        | 2 mJ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| upozornění týkající se energie nárazu v koncových polohách | při maximální rychlosti referenčního pohybu 0,01 m/s                                                                                                                                                                                                                                             |
| Momenty ploch 2. stupně ly                                 | 1213000 mm <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Momenty ploch 2. stupně lz                                 | 2052000 mm <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Volnoběžný točivý moment při maximální rychlosti pohybu    | 0.179 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Točivý moment naprázdno při minimální rychlosti pohybu     | 0.075 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Parametr                                                        | Hodnota                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Max. síla Fy                                                    | 3906 N                                |
| Max. síla Fz                                                    | 3913 N                                |
| Max. síla Fy, celý pohon                                        | 2291 N                                |
| Max. síla Fz, celý pohon                                        | 2500 N                                |
| Fy při teoretické životnosti 100 km (z pohledu pouze vedení)    | 17576 N                               |
| Fz při teoretické životnosti 100 km (s ohledem pouze na vedení) | 17576 N                               |
| Max. moment Mx                                                  | 95 Nm                                 |
| Max. moment My                                                  | 42 Nm                                 |
| Max. moment Mz                                                  | 42 Nm                                 |
| Max. moment Mx, celý pohon                                      | 100 Nm                                |
| Max. moment My, celý pohon                                      | 42 Nm                                 |
| Max. moment Mz, celý pohon                                      | 42 Nm                                 |
| Mx při teoretické životnosti 100 km (čistě z pohledu vedení)    | 422 Nm                                |
| My při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)    | 162 Nm                                |
| Mz při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)    | 162 Nm                                |
| Vzdálenost mezi povrchem saní a středem vedení                  | 62 mm                                 |
| Max. radiální síla na hřídeli pohonu                            | 500 N                                 |
| Max. posuvová síla Fx                                           | 2650 N                                |
| Moment setrvačnosti v krutu It                                  | 405000 mm <sup>4</sup>                |
| Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu                     | 0.39016 kg.cm <sup>2</sup>            |
| Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení                | 0.02533 kg.cm <sup>2</sup>            |
| Moment setrvačnosti JO                                          | 0.10619 kg.cm <sup>2</sup>            |
| Posuvová konstanta                                              | 10 mm/ot                              |
| Referenční životnost                                            | 5000 km                               |
| Interval údržby                                                 | mazivo na celou dobu životnosti       |
| Pohybující se hmotnost                                          | 990 g                                 |
| Základní hmotnost při zdvihu 0 mm                               | 3147 g                                |
| Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu                              | 90 g                                  |
| Dynamický průhyb (pohybující se zátěž)                          | 0,05 % délky pohonu, max. 0,5 mm      |
| Statické prohnutí (zátěž v klidovém stavu)                      | 0,1 % délky pohonu                    |
| Kód rozhraní ovladače                                           | T46                                   |
| Materiál zadního víka                                           | odlitek z hliníku do kokily, lakovaný |
| Materiál profilu                                                | tvárná slitina hliníku, eloxováno     |
| Upozornění k materiálu                                          | v souladu s RoHS                      |
| Materiál krycí pásky                                            | silně legovaná ocel, nerezová         |
| Materiál víka pohonu                                            | odlitek z hliníku do kokily, lakovaný |
| Materiál vedení saní                                            | ocel                                  |
| Materiál vodicí lišty                                           | ocel                                  |
| Materiál saní                                                   | tvárná slitina hliníku                |
| Materiál matice vřetena                                         | ocel                                  |
| Materiál vřetena                                                | ocel                                  |