


Elektromagnetický ventil VSVA-B-T22C-MH-D1-F8

Číslo dílu: 8198565

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2x 2/2, v klidu uzavř., monostabil.
Druh ovládání	elektrick.
Šířka	42 mm
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	1700 l/min
Pneumatický pracovní výstup	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Provozní tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Konstrukce	pístové šoupátko
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Jmenovitá světlost	8 mm
Rozteč	43 mm
Funkce odvětrání	přes samostatnou připojovací desku
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 5599-1
Pomocné ruční ovládání	tlačítkem
Způsob řízení	nepřímo řízené
Napájení řídicím tlakem	interní
Směr proudění	není reverzibilní
Překrytí	pozitivní překrytí
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...1 MPa
Řídicí tlak	3 bar...10 bar
Vhodnost pro podtlak	ne
Hodnota b	0.18
Hodnota C	6.503 l/sbar
Průtok ventilem	1500 l/min
Průtok ventilem na samostatné připojovací desce	1300 l/min
Průtok ventilem, řadově pneumaticky propoj., optimalizace na průtok	1500 l/min
Průtok ventilem, pneum. řadově uspořádání	1300 l/min
Max. frekvence spínání	5 Hz

Parametr	Hodnota
Spínací čas vyp.	28 ms
Spínací čas zap.	18 ms
Doba sepnutí	100%
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	1 Nm
Hmotnost výrobku	400 g
Způsob upevnění	na připojovací desku
Připojení řídícího tlaku 12	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Připojení řídícího tlaku vzduchu 14	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Připojení pneumatiky 1	Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Pneumatické připojení 2	připojovací deska velikosti 1 dle ISO 5599-1
Pneumatické připojení 3	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Pneumatické připojení 4	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Připojení pneumatiky 5	připojovací deska, velikost 1, podle ISO 5599-1
Rozhraní nepřímého řízení	podle ISO 15218
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál šroubů	ocel