

Kulový kohout

VZBD-11/2-S1-16-T-2-F0507-V14V14

Číslo dílu: 4795669

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	2 cestný kulový kohout
Druh ovládání	mechanick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	Svěrka podle ASME-BPE
Indikace spínací polohy	směr drážky = směr průtoku
Připojovací obrazec na přírubě	F0507
Vnitřní Ø	34.8 mm
Jmenovitá světlost DN	40
Funkce ventilu	2/2
Směr proudění	reverzibilní
Jmenovitý tlak armatury PN	16
Odtrhový moment při rozdílu tlaků, jmenovitý tlak armatury PN	30 Nm
Vychází z norem	ASME BPE ISO 5211
Médium	pára stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:::] netečné plyny voda neutrální kapaliny
Teplota média	-20 °C...200 °C
Průtok Kv	189 m³/h
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Materiál tělesa	odlitek z ušlechtilé oceli

Parametr	Hodnota
Číslo materiálu tělesa	1.4409
Materiál těsnění sedla	PTFE, modifikováno
Materiál těsnění	FPM PTFE
Materiál koule	ušlechtilá ocelolitina
Číslo materiálu koule	1.4409
Materiál hřídele	silně legovaná ocel, nerezová
Míslo materiálu hřídele	1.4401
Hmotnost výrobku	1970 g
Certifikát	3-A Sanitary CRN
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi