

Čepy hřídele DARF-Q13-16

Číslo dílu: 8200998

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Montážní poloha	libovoln.
Pro $\varnothing$ pístu	$\varnothing$ 16
Konstrukce	čep hřídele
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 9 podle ISO 14644-1
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. ohybový moment	4 Nm
Max. axiální statické zatížení	140 N
Hmotnost výrobku	75 g
Způsob upevnění	s průchozím otvorem a středicí dutinkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čepu hřídele	zušlechťená ocel