

Přísavka
ESS-100-GT-M10
Číslo dílu: 525986

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	9 mm
Min. poloměr výrobku	135 mm
Jmenovitá světlost	5.5 mm
Průměr přísavky	100 mm
Objem přísavky	53.9 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	oválná, zvonovitá
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Tvar přísavky	kulatý tvar, hluboký
Provozní tlak	-0.95 bar...0 bar
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Síla na odtržení při 70% vakuu	297 N
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	375 N
Max. utahovací moment upevňovacího závitu	12 Nm
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	183 N
Hmotnost výrobku	86.5 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M10
Barva	červenohnědá
Tvrdost Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	Vulkollan