

Rozbočovací modul MS6N-FRM

Číslo dílu: 527677

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	rozbočovací modul
Indikace tlaku	připraven G1/4 připraven G1/8 s tlakovým čidlem manometrem
Provozní tlak	0 bar...20 bar
Normální jmenovitý průtok v hlavním směru proudění 1->2	3200 l/min...14700 l/min
Normální jmenovitý průtok, výstup nahoru	2700 l/min...6000 l/min
Normální jmenovitý průtok, výstup dolů	2800 l/min...6400 l/min
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...125 V
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	458 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku