

Pohony s vedením DGRC-GF-40-100-PA

Číslo dílu: 8218222

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vzdálenost těžiště užitečného zatížení k pohybové desce xs	50 mm
Zdvih	100 mm
Průměr pístu	40 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení
Konstrukce	vedení
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Pojištění proti pootočení / vedení	vodicí tyč s pohybovou deskou
Provozní tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. rychlost	0.8 m/s
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií v souladu s interní definicí společnosti Festo ve stupni F1A s omezeními týkajícími se použití Cu/Zn/Ni
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.7 Nm
Max. síla Fy	1057 N
Max. síla Fy, statická	1057 N
Max. síla Fz	1057 N
Max. statická síla Fz na čelistech	1057 N
Max. moment Mx	44.39 Nm
Max. moment Mx statický	44.39 Nm
Max. moment My	31.18 Nm
Max. moment My, statický	31.18 Nm
Max. moment Mz	31.18 Nm
Max. moment Mz, statický	31.18 Nm

Parametr	Hodnota
Max. přípustné momentové zatížení Mx v závislosti na zdvihu	7.23 Nm
Max. užitečné zatížení v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	133.8 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	686 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	754 N
Vůle v krutu	0.035 stupeň
Pohybující se hmotnost	1110.5 g
Hmotnost výrobku	2156.3 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1045.8 g
Těžiště pohybující se hmoty v závislosti na zdvihu	76.3 mm
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál dynamických těsnění	TPE-U(PU)
Materiál koncové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál vodicí tyče	silně legovaná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel