


Motorový kabel NEBM-SF1W31-E-1-N-LE24

Číslo dílu: 8219830

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	DIN 47100
Používání v souladu s určením	Propojovací kabel spojuje provozní zařízení (čidla, pohony) s řídicími jednotkami.
Označení vedení	bez popisových štítků
Hmotnost výrobku	300 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, upozornění k výstupu kabelu	90°
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec F1
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	31
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace zarážkou
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	24
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	24
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...50 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Stínění	ano
Délka kabelu	1 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	23.1 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	33 mm
Průměr kabelu	4.6 mm
Konstrukce kabelu	4x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	AWG23 AWG28
Konce vodičů	dutinka na vodiče

Parametr	Hodnota
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C...70 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...70 °C
Skladovací teplota	-5 °C...70 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS (UK-R)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál pláště kabelu	PUR
Barva tělesa	černá