


Filtr
MS6N-LF-1/2-EUM
Číslo dílu: 531556

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	40 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
Ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
Stupeň odlučování kondenzátu	75 %
Provozní tlak	0 bar...20 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	4100 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-:9:-] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Velikost pórů	40 µm
Hmotnost výrobku	820 g
Způsob upevnění	volitelně: montáž do vedení s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	tvárná slitina hliníku
Materiál oddělovacího disku	POM

