

Středicí kroužky
EAML-72-3,8-62
Číslo dílu: 8229196

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	72 mm
Průměr upínání 2	62 mm
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	11 g
Kód rozhraní ovladače	L62
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS