

Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6N

Číslo dílu: 532307

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Řada	MS
Druh ovládání	elektrick. ruční pneumatick.
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámkem
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	0.01 µm...40 µm
Konstrukce	rozbočovací modul filtr s aktivním uhlím Redukční ventil s manometrem ventil pro pomalý náběh tlaku a rychlé odvětrání Ventil s pomalým náběhem tlaku Čidla průtoku spínací ventil Filtr s vlákny regulátor s filtrem a manometrem Redukční ventil s filtrem, bez manometru membránová sušička Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem odlučovač vody elektricky nastavitelný redukční ventil předřadně řízený přesný membránový redukční ventil
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Ochrana nádoby	ochranný koš z plastu integrováno jako kovová nádoba
Indikace tlakové difference	optická indikace s tlakovým čidlem
Indikace tlaku	s tlakovým čidlem manometrem
Provozní tlak	1.5 bar...20 bar
Rozsah regulace tlaku	0.3 bar...12 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1700 l/min...4800 l/min

Parametr	Hodnota
Hodnoty cívek	110 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,0 VA při spínání, 2,4 VA trvale 230 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,0 VA při spínání, 2,4 VA trvale 24 V DC: 1,5 W 24 V DC: 1,8 W
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro stroje a zařízení podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK pro stroje podle předpisů UK RoHS
Úřad, který vydal certifikát	Intertek UK-MCR-0086
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	PC