

Elektrická napájecí zásuvka NECU-G78G4-C2

Číslo dílu: 543108

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61984
Certifikát	c CSA us (OL)
Hmotnost výrobku	58.7 g
Elektrické připojení 1	přímá zásuvka, 7/8", 4 piny
Kódování konektoru	ODVA AutoSIG
Elektrické připojení 2	šroubovací svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...250 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	10 A
Odolnost nárazům napětí	2.5 kV
Přípustný průměr kabelu	6 mm...12 mm
Průřez přírodních vodičů	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-25 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál převlečné matice	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Materiál těsnění	FPM NBR
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno